Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.003

Tenaza crimpadora

Estado: 4/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

AS 4054.003 - Tenaza crimpadora para casquillos terminales

Tenaza crimpadora con presión cuadrada o hexagonal para el mecanizado de terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.

Características

Referencia	AS 4054.003
Ejecución	recto
Descripción producto	Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.
Ventajas	Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable Alta calidad de compresión constante Bloqueo forzado con desbloqueo Autoajustable
Material	Acero para herramientas de alta calidad
Superficie	Mate, cromatada
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión	Crimpado hexagonal
Dirección de la entrada de cables	lateral
Dimensiones	Longitud: 176 mm
AWG	26 - 8
Para sección	0,14 - 10 mm²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,4 kg
Peso bruto	0,455 kg
Código arancelario	82032000

© Rittal 2026

Características

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Descripción producto	AS Tenaza crimpadora para terminales hexagonales 0,14-10 mm2