

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.003 Tenaza crimpadora

Estado: 11/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.003 - Tenaza crimpadora para casquillos terminales

Tenaza crimpadora con presión cuadrada o hexagonal para el mecanizado de terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.

## Características

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Referencia                        | AS 4054.003  |
| Ejecución                         | recto  |
| Descripción producto              | Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4. |
| Ventajas                          | Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable<br>Alta calidad de compresión constante<br>Bloqueo forzado con desbloqueo<br>Autoajustable                 |
| Material                          | Acero para herramientas de alta calidad  |
| Superficie                        | Mate, cromatada  |
| Color                             | Mango: antracita y Rittal Power Pink   |
| Compresión                        | Crimpado hexagonal   |
| Dirección de la entrada de cables | lateral  |
| Dimensiones                       | Longitud: 176 mm   |
| AWG                               | 26 - 8   |
| Para sección                      | 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>  |
| Unidad de embalaje                | 1 pza(s).  |
| Peso neto                         | 0,4 kg   |
| Peso bruto                        | 0,455 kg   |
| Código arancelario                | 82032000   |

# Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| ETIM 9               | EC000168   |
| ETIM 8               | EC000168   |
| ECLASS 8.0           | 21043811   |
| Descripción producto | AS Tenaza crimpadora para terminales hexagonales 0,14-10 mm <sup>2</sup> |