## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4054.021 Tenaza crimpadora

Estado: 18/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



# AS 4054.021 - Tenaza crimpadora para terminales redondos

Para el mecanizado de terminales de conexión sin aislar



#### Características

| Referencia           | AS 4054.021   |
|----------------------|---|
| Ejecución            | acodado   |
| Descripción producto | Para el mecanizado de terminales de los cables sin cubierta aislante.   |
| Ventajas             | Bloqueo forzado con desbloqueo<br>Mediante una transmisión óptima de la palanca se precisan fuerzas<br>de accionamiento mínimas incluso con grandes secciones |
| Material             | Acero para herramientas de alta calidad   |
| Superficie           | Mate, cromatada   |
| Color                | Mango: antracita y Rittal Power Pink  |
| Compresión           | Crimpado indent   |
| Dimensiones          | Altura: 59 mm<br>Longitud: 198 mm   |
| AWG                  | 22 - 10   |
| Para sección         | 0,35 - 6 mm²  |
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).   |
| Peso neto            | 0.425   |
| Peso bruto           | 0.435   |

© Rittal 2025

### Características

| Código arancelario | 82032000      |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4028177807631 |
| ETIM 9             | EC000168      |
| ETIM 8             | EC000168      |
| ECLASS 8.0         | 21043811      |

© Rittal 2025 3