


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.020

Punzonadora hidráulica manual

Estado: 10/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.020 - Punzonadora hidráulica manual

Para punzonar escotaduras redondas, cuadradas y rectangulares.



Características

Referencia	AS 4055.020
Ejecución	flexible, con manguera hidráulica y cilindro separado
Descripción producto	Para punzonar escotaduras redondas, cuadradas y rectangulares.
Ventajas	Mayor duración de la herramienta gracias a la válvula limitadora de presión instalada
Material	Aluminio
Unidad de envase	Punzonadora hidráulica manual Tornillo hidráulico Ø 19 mm Tornillo hidráulico Ø 9,5/19 mm Fresa piloto HSS Ø 11 mm Juego de casquillos distanciadores (3 piezas) Maletín de plástico
Accionamiento hidráulico	Perforadora redonda hasta Ø 82 mm Perforadora rectangular hasta 46 x 86 mm Fuerza de punzonado 75 kN Presión máx. 680 bar/9850 psi Perforadora de chapa cuadrada hasta 92 x 92 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3,4 kg
Peso bruto	3,546 kg
Código arancelario	84678900
ETIM 9	EC001085

Características

ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Descripción producto	AS Punzonadora hidraulica manual
