

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720 Bomba electrohidráulica

Estado: 2/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - Bomba electrohidráulica

La bomba electrohidráulica se utiliza para el accionamiento de los productos de la serie CW 120-S.



Características

Referencia	AS 4055.720
Descripción producto	La bomba electrohidráulica se utiliza para el accionamiento de los productos de la serie CW 120-S.
Potencia	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Tensión de servicio	230 V, 50 Hz
Corriente nominal	5,65 A
Dimensiones máquinas	Anchura: 400 mm Altura: 325 mm Profundidad: 335 mm
Superficie de apoyo	Anchura: 402 mm Altura: 342 mm Profundidad: 397 mm
Presión de servicio admisible (p máx.)	700 bar
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	32 kg

Características

Peso bruto	34,5 kg
Código arancelario	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Descripción producto	AS Bomba electrohidráulica

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------
