Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 4140.840
# Luminaria LED compacta

Estado: 5/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

# SZ 4140.840 - Luminaria LED compacta

Alimentación de tensión: 24 V c.c.







## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SZ 4140.840 |
| Ventajas | Máx. compatibilidad EMC.<br>Protegido, dado que se opera en el ámbito de las tensiones reducidas de seguridad.<br>Bajo consumo de energía<br>Bajo mantenimiento mediante la utilización de led's.<br>Posibilidad de conexión de interruptor de puerta. |
| Funcionamiento | Cableado de paso integrado.<br>Posibilidades de fijación universales.<br>Cono luminoso abatible. |
| Material | Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado<br>Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno)<br>Extremos de la luminaria: PC-ABS |
| Color | Semejante RAL 7035 |
| Unidad de envase | Luminaria LED compacta<br>Elemento luminoso<br>Cubierta del medio de luz<br>Incl. material de fijación |
| Mounting distance screws | 550 mm |

# Características

| | |
|---|---|
| Posibilidades de conexión | Alimentación a través de conector<br>Interruptor de puerta<br>Cableado de paso (montaje en serie de lámparas) |
| Elemento luminoso | Led's, blanco |
| Clase de protección | III (SELV) |
| Interruptor (tipo) | Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta |
| Light cover | sí |
| Tipo de montaje de la luminaria | atornillado<br>fijación clip<br>fijación magnética (accesorios) |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | dependiente de la fuente de alimentación |
| Tensión de impulso fase a fase | dependiente de la fuente de alimentación |
| Tensión de aislamiento | dependiente de la fuente de alimentación |
| Rated current max DC note | Con el montaje en serie de lámparas la intensidad nominal máxima es de 2 amperios |
| Para c.c. | 0,16 A |
| Number of LEDs | 40 |
| Mounting distance clip/magnet | 475 mm |
| Posibilidades de montaje | Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm<br>Mediante juego de fijación magnético<br>AE: con carril para montaje interior |
| Observación | ¡Su utilización se ha previsto únicamente para armarios y cajas cerradas!<br>¡Si se utiliza con fuentes de alimentación del cliente deberá comprobarse si poseen las aprobaciones necesarias para este tipo de aplicación!<br>Con el montaje en serie de lámparas la intensidad nominal máxima es de 2 amperios |
| Light cone adjustment | sí |

# Características

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Anchura: 530 mm<br>Altura: 32,8 mm<br>Profundidad: 20,64 mm |
| Tensión de servicio | 24 V (c.c.) |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,43 kg |
| Peso bruto | 0,434 kg |
| Código arancelario | 94054940 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Descripción producto | SZ LUMINARIA CON 40 LEDS - 24V. |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |