

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000 Estribo de montaje

Estado: 15/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.



Características

Referencia	TS 4309.000
Descripción producto	Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos	Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	390 mm
Adecuado para ancho de puerta	500 mm
Opciones de montaje VX	En ancho de puerta 500 mm
Opciones de montaje VX SE	En ancho de puerta 500 mm En profundidad de armario 400 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX
Opciones de montaje AX	En ancho de puerta 500 mm, con sistema de cierre de 3 puntos, en la puerta con cierre En ancho de armario 400 mm y en altura de armario 500 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable	En armarios de 400 mm de ancho En armarios de 500 mm de altura/ancho

Características

Opciones de montaje AX de poliéster	En ancho de puerta 500 mm
Opciones de montaje AX 3 piezas	En armarios de 573 mm de profundidad
Opciones de montaje TS	En ancho de puerta 500 mm En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje interior
Opciones de montaje TP	En partes superiores de pupitre para montaje de 3 piezas, en la altura de la tapa del armario, en combinación con el carril para montaje interior TP, armario compacto HD
Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable	En profundidad de zócalo de 500 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal M6 y tuercas M6
Adecuado para	Tipo de armario: VX TS VX SE TP AX AX de plástico Caja mural AX, 3 piezas Adecuado para ancho/profundidad: 400 mm
Adecuado para	Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Peso neto	3.78
Peso bruto	4.1
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177098510
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261