Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.000

Estribo de montaje

Estado: 30/10/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4599.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.





Características

Referencia	TS 4599.000
Descripción producto	Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos	Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	890 mm
Adecuado para ancho de puerta	1000 mm
Opciones de montaje VX	En ancho de puerta 1000 mm
Opciones de montaje AX	En altura de armario 1000 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable	En armarios de 1000 mm de altura
Opciones de montaje TS	En ancho de puerta 1000 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX TS AX

© Rittal 2026

Características

Unidad de embalaje	20 pza(s).
Peso neto	9,3 kg
Peso bruto	9,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	TS Perfil de montaje, para TS, VX SE, TP, para ancho de puerta: 1000 mm, long.: 890 mm

Aprobaciones

Explicaciones	PCF-declaration