

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4696.000

Estribo de montaje

Estado: 31/01/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4696.000 - Estripo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.



Características

| | |
|---|--|
| Referencia | TS 4696.000 |
| Descripción producto | Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables. |
| Datos técnicos | Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Longitud | 540 mm |
| Opciones de montaje VX | En ancho/profundidad de armario 600 mm |
| Opciones de montaje VX SE | En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior |
| Opciones de montaje AX | En ancho de puerta 600 mm, con aldabilla En ancho de puerta 600 mm, con sistema de cierre de 3 puntos, en la puerta con bisagras |
| Opciones de montaje AX acero inoxidable | En puertas de 600 mm de ancho, en la puerta con bisagras, en combinación con el listón de puerta perforado |
| Opciones de montaje PC | En ancho de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior |

Características

| | |
|-----------------------------------|---|
| Opciones de montaje IW | En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior |
| Opciones de montaje TS | En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior |
| Opciones de montaje AE | En ancho/altura de armario 600 mm, en combinación con el carril para montaje interior AE |
| Opciones de montaje TP | En partes superiores de pupitre para montaje de 3 piezas, en la altura de la tapa del armario, en combinación con el carril para montaje interior TP, armario compacto HD |
| Opciones de montaje del zócalo VX | En ancho/profundidad de zócalo de 600 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con el soporte de montaje para zócalo |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Ancho/Profundidad: 600 mm |
| Adecuado para | Sistema de zócalo VX |
| Unidad de embalaje | 20 pza(s). |
| Peso neto | 5.22 |
| Peso bruto | 5.54 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 21,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 73269098 |
| EAN | 4028177108158 |
| E-Number Sweden | E3465252 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |

Características

ECLASS 8.0

27189261