
### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 4946.000 Guías perfil en C 30/15

Estado: 27/10/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



# SZ 4946.000 - Guías perfil en C 30/15 según EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Para montaje directo al perfil horizontal del armario o al perfil vertical del armario mediante elementos de fijación adicionales.





#### Características

SZ 4946.000
Chapa de acero
Galvanizada
955 mm
En el nivel de montaje interior, al perfil del armario VX Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una tuerca a presión TS 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX Al perfil horizontal del armario VX SE en la anchura abajo y arriba En el perfil horizontal del armario VX SE en la profundidad abajo (sin placa de montaje) y arriba mediante tuerca a presión 8800.808 Al perfil horizontal del armario TS En el ancho o la profundidad del AX de tres piezas. En función de la posición de montaje será necesario cortar la guía a la medida deseada.
En ancho de zócalo 1000 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con soporte/distanciador
En ancho de zócalo de 1000 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal

© Rittal 2025 2

### Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX TS
	Caja mural AX, 3 piezas
	Adecuado para ancho/profundidad: 1.000 mm
Adecuado para	Sistema de zócalo AX
	Sistema de zócalo VX
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	3.54
Peso bruto	4.14
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177114630
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602

© Rittal 2025 3