

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.236

Lateral, partido en vertical

Estado: 2/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.236 - Lateral, partido en vertical para VX IT

Laterales, partidos en vertical, para VX IT



Características

Referencia	VX 5301.236
Ventajas	<p>Sencilla manipulación</p> <p>Fácil de cerrar mediante cierres rápidos</p> <p>Óptimo acceso a todos los componentes</p> <p>La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas, pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso</p> <p>Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de los laterales sin herramientas</p>
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	<p>2 piezas laterales</p> <p>Carril de montaje</p> <p>6 bisagras</p> <p>4 cierres rápidos</p> <p>Incl. material de fijación</p>
Observación para el montaje	Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y trasera
Adecuado para	<p>Tipo de armario: VX IT</p> <p>Altura: = 2.000 mm</p> <p>Profundidad: = 1.000 mm</p>

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	25 kg
Peso bruto	27,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	105,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Descripción producto	VX IT Lateral, partido en vertical, 1000x2000, 1 P.