

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.244

Lateral, partido en vertical

Estado: 22/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.244 - Lateral, partido en vertical para VX IT

Laterales, partidos en vertical, para VX IT



Características

| | |
|-----------------------------|---|
| Referencia | VX 5301.244 |
| Ventajas | <p>Sencilla manipulación</p> <p>Fácil de cerrar mediante cierres rápidos</p> <p>Óptimo acceso a todos los componentes</p> <p>La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas, pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso</p> <p>Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de los laterales sin herramientas</p> |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Texturizada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | <p>2 piezas laterales</p> <p>Carril de montaje</p> <p>6 bisagras</p> <p>4 cierres rápidos</p> <p>Incl. material de fijación</p> |
| Observación para el montaje | Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y trasera |
| Adecuado para | <p>Tipo de armario: VX IT</p> <p>Altura: = 2.200 mm</p> <p>Profundidad: = 1.000 mm</p> |

Características

| | |
|---|--|
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20 |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 30,6 kg |
| Peso bruto | 30,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 117,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Descripción producto | VX IT Lateral, partido en vertical, 1000x2200, 1 P. |