


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.518

Módulo con ruedas

Estado: 31/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.518 - Módulo con ruedas para VX, VX IT

Para facilitar el traslado en el lugar de montaje, incluso de armarios ya equipados.

Características

Referencia	VX 5301.518
Descripción producto	Para un uso móvil, también de armarios ya equipados. El módulo de ruedas se atornilla directamente bajo el bastidor de suelo a la estructura, pudiéndose utilizar para el transporte de armarios equipados sobre superficies lisas y en edificios.
Unidad de envase	1 módulo de transporte con 2 ruedas dobles 1 módulo de transporte con 2 ruedas, fijas Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 756 mm Altura: 203 mm Profundidad: 79 mm
Observación para el montaje	La zona del suelo debe estar abierta en los puntos de montaje
Adecuado para	Tipo de armario: VX: = 800 mm Tipo de armario: VX IT
Capacidad de carga	Carga máx. admisible: estática 15.000 N Carga máx. admisible: dinámica 10.000 N
Observación	La capacidad de carga máxima permitida (dinámica) de 10.000 N se refiere a un transporte sobre ruedas sobre superficies lisas.
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	11.5
Peso bruto	12.12
Código arancelario	94039910
EAN	4028177952515
E-Number Sweden	E7282571
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262