

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.025

Guías combinadas

Estado: 17/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.025 - Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet

Combinación de guía perfil en C para la sujeción de cables con bridas y de una guía de entrada de cables con dentado para el guiado de cables. Los cables pueden fijarse a la guía combinada mediante abrazaderas, bridas para cables o bridas de velcro, realizándose la tracción.

Características

Referencia	VX 5302.025
Descripción producto	Combinación de guía perfil en C para la sujeción de cables con bridas y de una guía de entrada de cables con dentado para el guiado de cables. Los cables pueden fijarse a la guía combinada mediante abrazaderas, bridas para cables o bridas de velcro, realizándose la tracción.
Ventajas	El montaje puede realizarse tanto en la parte exterior, como en la interior del bastidor del armario
Aplicación	Para la gestión y la tracción de los cables tendidos en la estructura VX
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje	Atornillado directo entre las barras verticales del bastidor del armario
Adecuado para	Tipo de armario: VX VX IT Anchura: = 1.200 mm Profundidad: = 1.200 mm
Adecuado para anchura	1200 mm
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	2,8 kg
Peso bruto	3,16 kg

Características

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Descripción producto	VX Guía combinada para 1200 mm, 4 P.