Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.026

Guías combinadas

Estado: 12/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 5302.026 - Guías combinadas para 482,6 mm (19")

Características

Referencia	IT 5302.026
Aplicación	Para la gestión y la tracción del cableado en el nivel 482,6 mm (19")
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación para la guía combinada, sin accesorios de fijación para la fijación de los cables
Posibilidades de montaje	Dentro del nivel de montaje de 482,6 mm (19"), en el troquel de sistema de 482,6 mm (19")
Dimensiones	Altura: 1 UA
Adecuado para	Tipo de armario: TS IT VX IT TX CableNet
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	1,348 kg
Peso bruto	1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	IT Guia combinada para cableado 19", 4 P.