

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.106

## Guías perfil estándar, 482,6 mm (19")

Estado: 11/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.106 - Guías perfil estándar, 482,6 mm (19") para VX IT

Adecuado para ensamblar un nivel de montaje de 482,6 mm (19 ") o para una instalación parcial de 482,6 mm (19"). El diseño en forma de L puede acomodar directamente todos los kits de montaje disponibles para sistemas de servidores, que se sujetan directamente a las perforaciones del sistema de 482,6 mm (19 ").

## Características

Referencia	VX 5302.106
Ejecución	para VX IT, guía perfil de 19", Standard
Descripción producto	Adecuado para ensamblar un nivel de montaje de 482,6 mm (19 ") o para una instalación parcial de 482,6 mm (19"). El diseño en forma de L puede acomodar directamente todos los kits de montaje disponibles para sistemas de servidores, que se sujetan directamente a las perforaciones del sistema de 482,6 mm (19 ").
Ventajas	Rotulación UA bidireccional integrada El troquel de sistema integrado en retícula UA en la parte frontal y lateral, permite un montaje en función de las UA de elementos de gestión de cables con el fin de estructurar el cableado
Datos técnicos	Taladros redondos y cuadrados laterales en retícula UA La compensación de potencial dentro del nivel de montaje y con la estructura se realiza a través de los elementos de fijación Perforación de fijación en pulgadas incluyendo fijación UA central según el estándar EIA 310 E
Aplicación	Para montaje de un nivel de montaje en pulgadas en el sistema de racks VX IT
Material	Chapa de acero, 2 mm
Superficie	Con imprimación
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Posición de montaje	delante

# Características

Posibilidades de montaje	Posibilidad de realizar anchuras de montaje alternativas de 21" – 24", en función del tipo de fijación seleccionada y de las dimensiones del rack
Observación para el montaje	Para la fijación se precisa una combinación de travesaños, elementos de profundidad o ángulos de montaje El uso de las diferentes opciones de fijación depende de las dimensiones del armario
Adecuado para	Altura: = 42 UA = 2.000 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	7,4 kg
Peso bruto	7,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	VX IT Perfil 19" frontal estandar 42UA, 2 P.