Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5302.166 Elementos de profundidad

Estado: 15/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



VX 5302.166 - Elementos de profundidad para guías perfil de 482,6 mm (19")

Guías perfil en forma de L, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

Características

Referencia	VX 5302.166
Ejecución	para VX IT, guía perfil de 19", Standard
	para VX IT, guía perfil de 19", Dynamic
Descripción producto	Para alojar guías perfil en pulgadas.
Ventajas	Capacidad de carga especialmente elevada hasta 15000 N Elevada estabilidad gracias a una mejora de la distribución de la carga
	Posibilidad de montaje simétrico o asimétrico
	Más espacio para la gestión del cableado o la integración de una Liquid Cooling Unit (LCU) en una instalación unilateral, asimétrica
	(con desplazamiento lateral)
	Ideal para la integración de guías perfil en pulgadas para el montaje
	alternativo con componentes de 21, 23 o 24"
Material	Chapa de acero
Superficie	Pintada
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Elementos de profundidad
	Incl. material de fijación
Observación para el montaje	Para la fijación de guías perfil en armarios con una profundidad de
	>1000 mm y una anchura de 600 mm se precisa adicionalmente el
	carril soporte para VX IT
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT, Standard
	VX IT, Dynamic
	Anchura: = 600 mm
	Profundidad: = 1.200 mm

© Rittal 2025

Características

Peso neto	3.5
Peso bruto	3.652
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177955608
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración del fabricante

© Rittal 2025 3