
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.410 Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo

Estado: 15/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



DK 5501.410 - Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior.

Características

DK 5501.410 Taladros del sistema laterales para la fijación de accesorios y la ventilación de componentes con expulsión de aire lateral. Fácil montaje en la retícula de sistema de los perfiles de montaje de 19" tras ajustar las distancias de los niveles de 19" necesarias Para montaje al nivel de fijación frontal Para soportar elementos de elevado peso
ventilación de componentes con expulsión de aire lateral. Fácil montaje en la retícula de sistema de los perfiles de montaje de 19" tras ajustar las distancias de los niveles de 19" necesarias Para montaje al nivel de fijación frontal
19" tras ajustar las distancias de los niveles de 19" necesarias Para montaje al nivel de fijación frontal
•
i dia soportar cicinentos de cievado peso
Chapa de acero
Galvanizada
Incl. material de fijación
345 mm
275 mm
para guías perfil de 19", Standard
La distancia del nivel de 19" en el VX IT debe adaptarse debidamente antes del montaje
800 N, estático
Superficie de apoyo efectiva en cada lado 35 mm
Anchura: 35 mm
Tipo de armario: VX IT TS IT TX CableNet
2 pza(s).
0.74

© Rittal 2025

Características

Peso bruto	0.82
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177678965
E-Number Sweden	E7239599
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3