


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.420

Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo

Estado: 23/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.420 - Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior.

Características

| | |
|----------------------------------|--|
| Referencia | DK 5501.420 |
| Descripción producto | Taladros del sistema laterales para la fijación de accesorios y la ventilación de componentes con expulsión de aire lateral. |
| Ventajas | Fácil montaje en la retícula de sistema de los perfiles de montaje de 19" tras ajustar las distancias de los niveles de 19" necesarias |
| Aplicación | Para montaje al nivel de fijación frontal Para soportar elementos de elevado peso |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Distance between mounting levels | 445 mm |
| Longitud | 375 mm |
| Posibilidades de montaje | para guías perfil de 19", Standard |
| Observación para el montaje | La distancia del nivel de 19" en el VX IT debe adaptarse debidamente antes del montaje |
| Capacidad de carga | 800 N, estático |
| Observación | Superficie de apoyo efectiva en cada lado 35 mm |
| Superficie de apoyo | Anchura: 35 mm |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX IT TS IT TX CableNet |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 1 kg |

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Peso bruto | 1,12 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Descripción producto | Guía de deslizamiento 80kg prof. 400 |