

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.010

Chapa con ventiladores

Estado: 9/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.010 - Chapa con ventiladores para VX IT, TS IT, TX CableNet

Según ejecución para una ventilación activa del VX IT, TS IT o TE 8000.

Características

Referencia	DK 5502.010
Descripción producto	Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales.
Aplicación	Para utilizar en la escotadura integrada en la chapa del techo
Color	RAL 7035
Unidad de envase	1 unidad de ventiladores 2 ventiladores 1 termostato Cable de conexión, abierto Incl. material de fijación
Caudal de aire por ventilador (soplado libre)	160/180
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones	Anchura: 200 mm Altura: 59 mm Profundidad: 550 mm
Caudal de aire de los ventiladores (soplado libre)	1514
Posibilidades de montaje	En el VX IT de an. x pr. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 En el TS IT de An. x Pr.: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Observación	El nivel de ruido indicado hace referencia al primer ventilador Conexión a través de caja de distribución o conector específico del país
Nivel de ruido por ventilador	37 dB(A)

Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX IT TS IT TX CableNet
Campo de temperatura de servicio	5 °C...55 °C
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3,027 kg
Peso bruto	3,3 kg
Código arancelario	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Descripción producto	DK Chapa con ventiladores, para montaje en la chapa de techo, incl. 2 ventiladores, ampliable a máx. 3 ventiladores, An.Al.Pr.: 200x59x550 mm

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad UK
---------------	-------------------------------