

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5506.131

# Armario para redes/servidores TS IT

Estado: 21/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5506.131 - Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, con marco de montaje de 19"

TS IT puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones y con un grado de protección IP 55.

## Características

Referencia	DK 5506.131
Material	Chapa de acero Aluminio Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: imprimación por inmersión Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour	RAL 7035
Color	Bastidor y piezas planas: RAL 7035 Equipamiento interior: RAL 9005

# Características

Unidad de envase	Armazón de armario TS 8 con puertas y techo Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180° Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180° Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E Chapa de techo, de una pieza, ciega Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto) Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto) 12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos) 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos) Gama IPPC
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm
Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás	87 mm / 65 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)	445 mm
Design doors	cerrado, IP 55
Ejecución nivel(es) de 19"	Marco de montaje, 482,6 mm (19")
Capacidad de carga	15.000 N
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55 sólo en combinación con junta de ensamblaje o laterales atornillados

# Características

Observación	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación En armarios con una altura y profundidad de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm los laterales adecuados están disponibles opcionalmente y se entregan montados al armario
Material básico	Aluminio
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	114 kg
Peso bruto	120 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descripción producto	TS IT, marco de montaje de 19", puerta transparente, An.Al.Pr. 800 x 2000 x 600 mm, 42 UA, IP 55

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superficie Grado de protección
Explicaciones	Declaración de conformidad