## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5514.110 Armario para redes/servidores TS IT

Estado: 7/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



# DK 5514.110 - Armario para redes/servidores TS IT con puerta perforada, con guías perfil de 19"

TS IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones.



#### Características

Referencia	DK 5514.110
Material	Chapa de acero Aluminio
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: imprimación por inmersión Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour	RAL 7035
Color	Bastidor y piezas planas: RAL 7035 Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005

© Rittal 2025 2

#### Características

Unided de envees	Armazán da armaria TS 9 con puertos y tacha
Unidad de envase	Armazón de armario TS 8 con puertas y techo Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación
	(superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de
	180°
	Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
	Dos niveles de fijación de 482,6 mm (19") delante y detrás variable a elementos de profundidad con elemento de fijación rápida
	Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta
	por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una
	ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
	Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
	12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
	50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores
	(adjuntos)
	Gama IPPC
	Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables
	lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con
	ventiladores
	Puerta de chapa de acero posterior, perforada (superficie libre en la
	chapa perforada aprox. un 85 %), partida en vertical, bisagras de
	180°
Dimensiones	Anchura: 800 mm
	Altura: 2.200 mm
	Profundidad: 1.000 mm
Unidades de altura	47 UA
Unidades de altura	47 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás	87 mm / 165 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)	745 mm
Ejecución nivel(es) de 19"	Guías perfil de 482,6 mm (19")
Capacidad de carga	15.000 N

© Rittal 2025

3

### Características

Observación	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	95
Peso bruto	101
EAN	4028177678163
E-Number Sweden	E7239553
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# **Aprobaciones**

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superficie
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025