


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5857.600

Armario individual VX SE

Estado: 29/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5857.600 - Armario individual VX SE Acero inoxidable

Armario individual de acero inoxidable con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Anchuras de armario de 600 a 1200 mm. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales.



Características

| | |
|------------|---|
| Referencia | SE 5857.600 |
| Material | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie | Caja, puerta y dorsal: Pulimentada, grano 400 Chapa de entrada de cables: desnuda Placa de montaje: galvanizada |

Características

| | |
|--|---|
| Unidad de envase | Armario cerrado por la parte superior y lateral Puerta(s) Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta Dorsal, desatornillable Placa de montaje Chapas de entrada de cables Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje 18 x 39 mm |
| Dimensiones | Anchura: 800 mm Altura: 1.200 mm Profundidad: 500 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 699 mm x 1.096 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 |
| Grado de protección NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Tipo 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| Código IK | IK10 |
| Número puertas | 1 |
| Observación | A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior 2486.400. |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 87 kg |
| Peso bruto | 89 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Características

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | VX SE Armario individual, An.Al.Pr.: 800x1200x500 mm, acero inoxidable, 1.4301, con placa de montaje, puerta en el frontal |

Aprobaciones

| | |
|---------------|--|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superficie Grado de protección |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK PCF-declaration |