

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6536.010

Caja de mando con abertura frontal

Estado: 5/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6536.010 - Caja de mando con abertura frontal Acero inoxidable

Caja de mando con abertura frontal de acero inox.1.4301 (AISI 304) con asas de plástico apto para la industria alimentaria. Combinable con el sistema de brazo soporte CP40, acero inoxidable.



Características

| | |
|------------------|---|
| Referencia | CP 6536.010 |
| Ejecución | Con conexión para brazo soporte CP 40, acero inoxidable |
| Material | Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Asas: plástico apto para industria alimentaria, color azul |
| Superficie | Pulimentada, grano 400 |
| General colour | Acero inoxidable |
| Color | Asa: semejante a RAL 5002 |
| Unidad de envase | Caja cerrada en todo el contorno Escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP 40 de acero inoxidable Cierre con placa guía Puerta con marco de estanqueidad y asas laterales Cierre: doble paletón 3 mm |
| Dimensiones | Anchura: 400 mm Altura: 300 mm Profundidad: 150 mm |

Características

| | |
|---|--|
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Observación | Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Observación referente a la referencia | placa de montaje 5050.430 adecuada con bolsa de accesorios 5050.507 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 7,125 kg |
| Peso bruto | 7,44 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Descripción producto | CP CAJA DE MANDO INOX AE 400x300x150 Con puerta frontal |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | UL |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |