Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6660.010 Perfil soporte CP 40, acero

inoxidable

Estado: 18/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



CP 6660.010 - Perfil soporte CP 40, acero inoxidable cerrado

Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.

Características

Referencia	CP 6660.010	
Descripción producto	Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.	
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)	
Superficie	Pulimentada, grano 400	
Unidad de envase	Perfil soporte	
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09	
Diámetro	48,3 mm	
Longitud	1000 mm	
Grosor del material	3,6 mm	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	3.7	
Peso bruto	3.9	
Código arancelario	73064020	
EAN	4028177254237	
ETIM 9	EC000882	
ECLASS 8.0	27400556	

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración del fabricante	

© Rittal 2025