

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6660.050**

**Perfil soporte CP 40, acero  
inoxidable**

Estado: 6/04/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6660.050 - Perfil soporte CP 40, acero inoxidable cerrado

Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.

## Características

Referencia	CP 6660.050
Descripción producto	Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Pulimentada, grano 400
Unidad de envase	Perfil soporte
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09
Diámetro	48,3 mm
Longitud	500 mm
Grosor del material	3,6 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1,755 kg
Peso bruto	2,08 kg
Código arancelario	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Descripción producto	CP-S PERFIL SOPORTE INOX. RECTO,L=500mm RECTO A=500 MM

## Aprobaciones

Explicaciones	Declaración del fabricante
---------------	----------------------------