
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6665.000

Adaptador acodado de pared CP 40, acero inox.

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



CP 6665.000 - Adaptador acodado de pared CP 40, acero inox.

Características

CP 6665.000	
Posterior, rosca M8	
Con taladro para montaje de Fijación suelo, giratoria, CP 40, acero inoxidable (6663.500) con 4 tornillos Brida de fijación pared/suelo, fija, CP 40, acero inoxidable (6663,000), con 4 tornillos y tuercas	
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)	
IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09	
sí	
1 pza(s).	
1.237	
1.44	
83024900	
4028177122284	
EC000882	
27400556	

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración del fabricante	
---------------	----------------------------	--

© Rittal 2025 2