


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7109.200

### Luminaria, 1 UA

Estado: 24/12/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7109.200 - Luminaria, 1 UA

Iluminación lista para conexión para montaje en el nivel de 482,6 mm (19"). Tubo fluorescente 8 W, 230 V, 50 Hz

## Características

|                                                 |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                      | DK 7109.200                                                                                                                                                           |
| Descripción producto                            | Iluminación a punto de conexión para montaje en el nivel de 482,6 mm (19"). La fijación para taladro longitudinal permite una fijación adicional al troquel de 25 mm. |
| Material                                        | Aluminio, anodizado<br>Plástico                                                                                                                                       |
| Unidad de envase                                | Luminaria, 1 UA<br>Elemento luminoso<br>Cable de conexión con conector Schuko<br>Incl. material de fijación                                                           |
| Potencia                                        | 8 W                                                                                                                                                                   |
| Long. cable de conexión                         | 2,5 m                                                                                                                                                                 |
| Posibilidades de conexión                       | Línea de conexión integrada con conector Schuko                                                                                                                       |
| Elemento luminoso                               | Tubo fluorescente                                                                                                                                                     |
| Interruptor (tipo)                              | Integrado, encendido/apagado                                                                                                                                          |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V c.a.                                                                                                                                                           |
| Tensión de impulso fase a fase                  | 500 V c.a.                                                                                                                                                            |
| Tensión de aislamiento                          | 500 V c.c./1s                                                                                                                                                         |
| Dimensiones                                     | Anchura: 482,6 mm                                                                                                                                                     |
| Tensión de servicio                             | 230 V, 1~, 50 Hz                                                                                                                                                      |
| Unidad de embalaje                              | 1 pza(s).                                                                                                                                                             |
| Peso neto                                       | 1.05                                                                                                                                                                  |
| Peso bruto                                      | 1.193                                                                                                                                                                 |

# Características

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Código arancelario | 94054990      |
| EAN                | 4028177305557 |
| ECLASS 8.0         | 27189241      |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aprobaciones  | TÜV                        |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |