
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7113.000 Guía de puesta a tierra

Estado: 7/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



DK 7113.000 - Guía de puesta a tierra para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Barra de compensación de potencial, intensidad máx. aprox. 200 A.

Características

Referencia	DK 7113.000
Unidad de envase	Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN
	13.601, 15 x 5 mm
	20 terminales de fijación con tornillos M5
	2 terminales de puesta a tierra 25 mm²
	2 aisladores
	Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 15 mm
	Altura: 5 mm
	Longitud: 450 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX
	VX
	VX IT
	TS
	TS IT
	Caja mural AX, 3 piezas
	Anchura: > 600 mm
	Profundidad: > 600 mm
	Adecuado para ancho/profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.402
Peso bruto	0.436
Código arancelario	74198090
EAN	4028177124943
E-Number Sweden	E7239683
ETIM 9	EC000329

© Rittal 2025

Características

ECLASS 8.0

27400605

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración del fabricante

© Rittal 2025

3