


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



DK 7240.300

Regleta de enchufes

Estado: 5/03/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.300 - Regleta de enchufes con amperímetro

Para medición de la absorción de corriente de los consumidores conectados, tipos de conexión: "Schuko", posibilidades variables de montaje.

## Características

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia              | DK 7240.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción producto    | La regleta de enchufes con amperímetro mide la absorción de potencia de los consumidores conectados. La regleta de enchufes de 482,6 mm (19") de long. puede montarse a elección al marco de montaje de 19", al bastidor del armario o en la parte posterior del distribuidor mural. El ángulo de montaje puede montarse en cuatro posiciones diferentes y garantiza un montaje variable. Sin necesidad de accesorios de fijación adicionales puede montarse la regleta en todos los perfiles con retícula de 25 mm. |
| Material                | Perfil de aluminio, anodizado natural,<br>Bases de enchufes: Policarbonato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unidad de envase        | Regleta de enchufes<br>Dos ángulos de montaje<br>Material de fijación<br>Con cable de conexión de 3 m (manguitos terminales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ejecución               | Con amperímetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enchufes                | 7 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensiones             | Altura: 45 mm<br>Profundidad: 50 mm<br>Longitud: 482,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Long. cable de conexión | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Medida de fijación      | 464,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensión de servicio     | 230 V c.a., 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensión                 | 230 V c.a., 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Intensidad (máx.)       | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Características

|                             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibilidades de montaje    | Componentes con retícula de 25 mm<br>Bastidor de armario<br>Distribuidor mural TI, parte trasera, transversal (en la medida que la anchura sea suficiente)<br>Nivel de 482,6 mm (19") |
| Color de la base de enchufe | gris                                                                                                                                                                                  |
| Unidad de embalaje          | 1 pza(s).                                                                                                                                                                             |
| Peso neto                   | 0,859 kg                                                                                                                                                                              |
| Peso bruto                  | 1,18 kg                                                                                                                                                                               |
| Código arancelario          | 85366990                                                                                                                                                                              |
| ECLASS 8.0                  | 27142604                                                                                                                                                                              |
| Descripción producto        | #NV                                                                                                                                                                                   |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|