



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7396.000

Data Rack



Estado: 7/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7396.000 - Data Rack

Data Rack para una accesibilidad óptima desde todos los lados durante el montaje y la instalación, así como gran movilidad al utilizar ruedas dobles.



Características

| | |
|---|--|
| Referencia | DK 7396.000 |
| Material | Bastidor de perfiles, zócalo: chapa de acero Pies: cinc fundido a presión |
| General colour | RAL 7035 |
| Color | Bastidor de perfiles, zócalo: RAL 7035 Pantalla, pies: RAL 5018 |
| Unidad de envase | Bastidor de perfiles a prueba de torsión con troquel de 482,6 mm (19") Zócalo estable con pies integrados con posibilidad de anclaje al suelo sin pies Accesorios de montaje |
| Dimensiones | Anchura: 550 mm Altura: 1.722 mm Profundidad: 750 mm |
| Unidades de altura | 36 UA |
| Unidades de altura | 36 UA |
| Distancia hasta el segundo plano de fijación, retícula de 50 mm | 150 - 350 mm |

Características

| | |
|--|--|
| Medida de retícula entre los niveles de fijación | 50 mm |
| Capacidad de carga de los niveles de 19" | 1500 N |
| Observación | Solicitar el segundo nivel de fijación por separado |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 15.1 |
| Peso bruto | 18.5 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 71,1 kg CO ₂ eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177129894 |
| E-Number Sweden | E7239647 |
| ETIM 9 | EC002507 |
| ECLASS 8.0 | 27180602 |