

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7644.000

## Caja mural AE

Estado: 12/03/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7644.000 - Caja mural AE con marco extraíble de 19"

Caja mural para pequeñas redes con nivel de fijación de 19" extraíble y entrada de cables con listón de cepillo para introducción de cables en el suelo. Grado de protección IP 54.

## Características

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                    | DK 7644.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ejecución                                     | con marco extraíble de 19"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material                                      | Caja: chapa de acero<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Superficie                                    | Caja: texturizada<br>Bastidor extraíble: Acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Color                                         | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unidad de envase                              | Caja con puerta abisagrada<br>Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm<br>Placa entrada de cables con escobilla para la entrada de cables a través del suelo de la caja<br>Marco extraíble fijado a guías telescópicas<br>Filtro de salida en el suelo de la caja y en el lado izquierdo<br>Ventana transparente en el lado derecho<br>Guía de entrada de cables en el dorsal<br>Guía entrada de cables adicional para montaje al marco extraíble |
| Dimensiones                                   | Anchura: 600 mm<br>Altura: 600 mm<br>Profundidad: 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altura de montaje para componentes            | 10 UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Installation height U mounting frame vertical | 4 UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Posición bisagras puerta                      | izquierda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nº de cierres                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material básico                               | Chapa de acero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Características

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54 en combinación con placa entrada de cables para prensaestopas |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).                                                           |
| Peso neto                              | 25,175 kg                                                           |
| Peso bruto                             | 26,5 kg                                                             |
| Código arancelario                     | 94032080                                                            |
| ECLASS 8.0                             | 27142408                                                            |

# Aprobaciones

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Aprobaciones | Lloyds Register of Shipping |
|--------------|-----------------------------|