


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000 Guías perfil de 19"

Estado: 15/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - Guías perfil de 19" para DK PS, armarios básicos CS New

Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores y en armarios para exteriores CS New Basic.

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Referencia | DK 7688.000 |
| Descripción producto | Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores DK PS y en armarios para exteriores CS New Basic. Las guías perfil pueden ajustarse en profundidad en retícula de 25 mm. Para la fijación de las guías perfil se precisa una escuadra de montaje. |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. accesorios de fijación |
| Unidades de altura | 24 UA |
| Dimensiones de montaje | Installation depth for components: 482,6 mm Anchura de montaje para componentes: 19" |
| Adecuado para | Tipo de armario: Armarios básicos CS DK PS Altura: = 1.200 mm |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 2,494 kg |
| Peso bruto | 2,693 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 10,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Características

ECLASS 8.0

27189261

Descripción producto

DK GUIA PERF.19" CROM. 24UA