# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7712.135 Cajas murales EL, 3 piezas

Estado: 28/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



# DK 7712.135 - Cajas murales EL, 3 piezas con carriles de montaje y guías perfil, variables en profundidad

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba y abajo, carriles de montaje, guía perfil en C, soporte para fijación mural Grado de protección IP 55.

#### Características

Referencia	DK 7712.135
Ejecución	Armarios murales IT
	con carriles de montaje y guías perfil, variables en profundidad
Descripción producto	Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante
Material	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
	Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
General colour	RAL 7035
Color	Pieza mural y basculante: RAL 7035
	Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase	Pieza mural con entrada de cables cerrada, arriba y abajo, dos
	carriles de montaje verticales y guías de perfil en C horizontales
	para la captación de cables
	Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y
	posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en
	profundidad sin escalonamientos
	4 soportes murales 10 mm
	Puerta transparente de diseño
	1 llave para armario de doble paletón nº 5
	Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre
	Cierre de seguridad 3524 E
Unidades de altura	12 UA
Dimensiones	Anchura: 600 mm
	Altura: 612 mm
	Profundidad: 473 mm
Pr. de montaje	420 mm

© Rittal 2025

### Características

Dimensiones interiores	Anchura interior: 502 mm Altura interior: 549 mm
Profundidad parte móvil	316 mm
Profundidad de la pieza mural	135 mm
Código IK	IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)	600 N
Material básico	Chapa de acero
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	34.2
Peso bruto	36
Código arancelario	94032080
EAN	4028177324190
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

# **Aprobaciones**

Aprobaciones OL + G-OL (listed)	Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
---------------------------------	--------------	--------------------

© Rittal 2025 3