

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7721.535

## Cajas murales EL, 3 piezas

Estado: 2/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7721.535 - Cajas murales EL, 3 piezas premontadas con guías perfil, variables en profundidad

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba, con elemento de cepillo abajo, carriles de montaje, guía perfil en C, filtro de salida, carril de puesta tierra, soporte para fijación mural

## Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Referencia           | DK 7721.535   |
| Ejecución            | Armarios murales IT<br>premontadas con guías perfil, variables en profundidad   |
| Descripción producto | Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.  |
| Material             | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm  |
| Superficie           | Texturizada   |
| General colour       | RAL 7035  |
| Color                | Pieza mural y basculante: RAL 7035<br>Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)   |
| Unidad de envase     | Pieza mural con entrada de cables cerrada arriba y escobilla abajo, dos carriles de montaje verticales y guía perfil en C horizontal, para el peinado de cables<br>Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en profundidad sin escalonamientos y filtros de salida a izquierda y derecha<br>Guía de puesta a tierra en forma de estrella<br>Puerta transparente de diseño<br>1 llave para armario de doble paletón nº 5<br>Soporte para fijación mural 10 mm, reforzado<br>Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos<br>Cierre de seguridad 3524 E |
| Unidades de altura   | 21 UA   |

# Características

|  |  |
|--|--|
| Dimensiones                                    | Anchura: 600 mm<br>Altura: 1.012 mm<br>Profundidad: 673 mm   |
| Pr. de montaje                                 | 620 mm   |
| Dimensiones interiores                         | Anchura interior: 502 mm<br>Altura interior: 949 mm  |
| Profundidad parte móvil                        | 516 mm   |
| Profundidad de la pieza mural                  | 135 mm   |
| Código IK                                      | IK08   |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 750 N  |
| Material básico                                | Chapa de acero   |
| Grado de protección IP según EN 60 529         | IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo  |
| Unidad de embalaje                             | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                      | 57 kg  |
| Peso bruto                                     | 59 kg  |
| Código arancelario                             | 94032080   |
| ETIM 9   | EC000261   |
| ECLASS 8.0                                     | 27142408   |
| Descripción producto                           | DK Caja mural, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x1021x673 mm, 21 UA, premontada, IP 54 con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo |

# Aprobaciones

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|