

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.280

Puerta transparente con marco de chapa de acero, partida en vertical

Estado: 5/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.280 - Puerta transparente con marco de chapa de acero, partida en vertical para TS 8

Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.

Características

Referencia	DK 7824.280
Descripción producto	Con ventana de visualización, cierre de barras de 4 puntos y empuñadura Confort para cilindro medio con cierre de seguridad 3524 E. La ejecución partida permite una ubicación de los armarios optimizada al espacio, con un buen acceso gracias a la escasa distancia entre las diferentes filas de armarios. Máximo ángulo de abertura de la puerta mediante bisagras de 180° integradas.
Material	Marco: chapa de acero Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Observación	La altura de 2200 mm no puede combinarse con bastidor móvil de 45 UA.
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Adecuado para	Tipo de armario: TS 8 Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	34 kg
Peso bruto	35,4 kg
Código arancelario	94039910
ECLASS 8.0	27182204