

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



DK 7824.490

Puerta de cristal, partida en vertical

Estado: 2/04/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.490 - Puerta de cristal, partida en vertical para DK-TS

Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.

## Características

Referencia	DK 7824.490
Descripción producto	Con bisagras de 180° y cierre de barras, incl. empuñadura Confort con cierre de seguridad nº 3524 E. El reducido radio de viraje de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.
Material	Elementos del marco: aluminio Cristal: cristal de seguridad monocapa, 5 mm
Color	Marco: RAL 7035 Cristales: tintados
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Observación	Su uso con bastidor móvil no es posible
Adecuado para	Tipo de armario: DK-TS Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	24,951 kg
Peso bruto	26,264 kg
Código arancelario	76169990
ECLASS 8.0	27182204
Descripción producto	DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E