

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 7824.540

Estribo de unión, exterior, 9 mm

Estado: 5/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 7824.540 - Estribo de unión, exterior, 9 mm para VX, VX IT, TS IT/TS IT con laterales

Para el ensamblaje posterior de armarios con laterales atornillados o con cierre.



Características

Referencia	TS 7824.540
Descripción producto	Para el ensamblaje posterior de armarios con laterales atornillados o con cierre.
Material	Chapa de acero
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Descripción producto	DK TS8 ESTRIBO UNION EXTERIOR