## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7827.180 Guías perfil de 482,6 mm (19")

Estado: 29/10/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



## DK 7827.180 - Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Guías pefil con ejecución en forma de U. Alternativamente están disponibles guías perfil como ángulo en L.

## Características

Referencia	DK 7827.180
Ejecución	En forma de U
Ventajas	El marcaje UA integrado en el frontal facilita el montaje sistemático dentro del nivel en pulgadas.
Datos técnicos	Taladros de 482,6 mm (19") integrados (estándar El) Taladros redondos y cuadrados laterales Cromatadas para una unión conductora de los componentes en pulgadas
Material	Chapa de acero, 2 mm
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura	38 UA
Observación	Con las guías perfil también pueden realizarse las medidas de fijación 21", 23" y 24" Seleccionar las guías deslizantes en función de la distancia de los niveles de 19" correspondiente. Para una combinación con las guías perfil en forma de L se precisa el adaptador de montaje para guías perfil en forma de L.
Adecuado para	Tipo de armario: TS 8 CS Toptec Altura: 1.800 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	5.266
Peso bruto	5.543

© Rittal 2025

## Características

Código arancelario	73269098
EAN	4028177234918
E-Number Sweden	E7239756
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3