

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.554

Marco de montaje 54 UA

Estado: 7/12/2025 (Fue revisado el 7/12/2025)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - Marco de montaje 54 UA para TS 8

Para el montaje de un nivel de 19 desplazado lateralmente con 42 alt. rack de superficie de montaje útil, así como la integración adicional de otras 12 alt. rack, que pueden montarse verticalmente en la parte lateral.

Características

Referencia	DK 7827.554
Descripción producto	Para el montaje de un nivel de 19" desplazado lateralmente con 42 UA de superficie de montaje útil, así como la integración adicional de otras 12 UA, que pueden montarse verticalmente en la parte lateral. La ampliación lateral adicional está dividida en 3 niveles de montaje superpuestos con 4 UA de superficie de montaje respectivamente. El marco de montaje puede integrarse en la parte frontal o posterior.
Material	Chapa de acero
Superficie	Escuadra de montaje (galvanizada) Pantalla lateral: pintada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. perfil de montaje lateral de 12 UA.
Unidades de altura	54 UA
Dimensiones de montaje	Installation depth for components: 482,6 mm Anchura de montaje para componentes: 19"
Additional vertical installation space U	12 UA
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda
Adecuado para	Tipo de armario: TS 8 Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm
Unidad de embalaje	1 juego
Peso neto	8

Características

Peso bruto	9
Código arancelario	94039910
EAN	4028177302594
ECLASS 8.0	27189261
