


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.815 PDU UK basic

Estado: 23/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.815 - PDU UK basic

La distribución de energía ha sido diseñada especialmente para centros de datos y racks independientes con cables de alimentación UK (BS 1363).



## Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Referencia           | DK 7979.815  |
| Ejecución            | Basic UK   |
| Descripción producto | Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Según ejecución con extensas funciones de gestión para la medición y el control de la energía.  |
| Ventajas             | Juego de montaje sin herramientas para VX IT<br>Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo   |
| Datos técnicos       | Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco)<br>Disyuntor magnetotérmico compacto (16 A - tipo Carling)  |
| Material             | Perfil de aluminio, anodizado negro<br>Puntos de conexión: plástico  |
| Unidad de envase     | Incl. material de fijación   |
| Opciones             | Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU<br>Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU |
| Dimensiones          | Anchura: 44 mm<br>Profundidad: 70 mm<br>Longitud: 1.495 mm   |

# Características

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nº bases de enchufe y tipo          | 16 x BS 1363 / 4 x C19  |
| Enchufes                            | 16 x BS 1363<br>4 x C 19  |
| Intensidad (máx.)                   | 32 A  |
| Potencia                            | 7,4 kW  |
| Alimentaciones                      | Cantidad: 1<br>Fases por alimentación: 1~   |
| Long. cable de conexión             | 3 m   |
| Tipo de conexión (eléctrica)        | CEE   |
| Directivas                          | Directiva EMC 2014/30/EU<br>Directiva para baja tensión 2014/35/EG  |
| Normas                              | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21   |
| Campo de temperatura de servicio    | 5 °C...50 °C  |
| Humedad del aire (sin condensación) | 10...95 %   |
| Campo de temperatura de almacenaje  | -25 °C...70 °C  |
| Adecuado para                       | Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.800 mm<br>Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 1.800 mm<br>Tipo de armario: TX CableNet: ≥ 1.800 mm |
| Unidad de embalaje                  | 1 pza(s).   |
| Peso neto                           | 4 kg  |
| Peso bruto                          | 5 kg  |
| Código arancelario                  | 85366990  |
| ETIM 9                              | EC000330  |
| ETIM 8                              | EC002762  |
| ECLASS 8.0                          | 27142604  |

# Características

---

Descripción producto

DK PDU UK, basic, distribución de corriente básica compacta,  
An.Long.Pr.: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 4x C19, 16x BS 1363, 230  
V, 1~, 16 A

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad