


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7993.147

## Armario compacto AX

Estado: 25/12/2025 (Fuente: [ittal.com/es-es](http://ittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7993.147 - Armario compacto AX Estándares Volvo Cars

Modificado como caja de mando, dimensiones 760 x 760 x 300 mm, con cajón para teclado integrado.

## Características

Referencia	AX 7993.147
Descripción producto	Armario compacto sobre la base AX 1073.000. Robusta construcción de chapa de acero compuesta por un cuerpo de una sola pieza, canteado y soldado, con canal de protección continuo en la abertura de la puerta, dorsal con para soportes de fijación mural. Suelo del armario con placa de entrada de cables de chapa de acero. Puerta con junta de espuma de PU expandido, listones de puerta perforados verticales a ambos lados, con conexión de puesta a tierra, bisagras atornilladas. Placa de montaje: con taladro en forma de cerradura para la puesta a tierra, con escala impresa, fijada con tuercas para soldar.
Material	Chapa de acero Mirilla: cristal de seguridad monocapa, 3,0 mm
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	La puerta posee en la parte superior una ventana de cristal de seguridad monocapa (ESG), de 3 mm de grosor, el tamaño de la superficie transparente es de 543 x 345 mm Detrás de la ventana se encuentra una toma VESA (para montaje por parte del usuario de un monitor TFT, según dibujo X198471) montada con la ayuda de un ángulo den forma de U Debajo de la ventana se han dispuesto 10 taladros de Ø 22.5 mm Debajo de los taladros se ha montado un cajón para teclado con alfombrilla integrada Sobre la alfombrilla del ratón se encuentra una placa de plástico de 8 mm de grosor con unas dimensiones de (An.xAl.) 260 x 206 mm

## Características

Dimensiones	Anchura: 760 mm Altura: 760 mm Profundidad: 300 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso bruto	41.5
EAN	4028177962552