


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.165

Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 31/07/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.165 - Sistema de armarios ensamblables VX25

Estándares BMW AG

Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armarios de alimentación CE con zócalo de 200 mm de altura, para el departamento tecnológico de las carrocerías (TKB).

Características

Referencia	VX 7993.165
Descripción producto	Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armarios de alimentación CE con zócalo de 200 mm de altura, para el campo tecnológico de las carrocerías (TKB).
Material	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color	Caja: RAL 7035 Zócalo: RAL 9005

Características

Unidad de envase	En la puerta derecha con empuñadura Confort montada y juego de adaptación con bombín de doble paletón Laterales montados a derecha e izquierda Zócalo de 200 mm de altura similar a 8640.02X, compuesto por cuatro cantoneras, dos pantallas de 100 de altura montadas una encima de la otra en la parte delantera y pantallas de 200 mm de altura a la derecha, izquierda y parte trasera Parte frontal superior con sistema de luminaria LED 2500.220, 24 V, con cable de alimentación 2500.410 e interruptor de puerta 2500.460 montado La parte superior de las puertas se encuentra conectada al armazón mediante una trenza plana de puesta a tierra 2412.316 sin placa de montaje Puertas de doble hoja con bisagras de 180° montadas En la puerta derecha a 220 mm desde abajo se ha montado un portaesquemas y a 950 mm dos pupitres portaesquemas sin entradas de cables En la parte izquierda del zócalo se ha montado en la profundidad una guía de entrada de cables, puntos de montaje: el 1 y el 3. Orificio del marco desde la izquierda
Dimensiones	Anchura: 1.200 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm
Altura incl. zócalo	2200 mm
Número puertas	2
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	173.273
Peso bruto	180.313
EAN	4028177960107