



VX 8619.023 - Bastidor móvil, grande para armarios VX de 600, 800 y 1200 mm de ancho

Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").

Características

Referencia	VX 8619.023
Ejecución	Pantalla a un lado
Descripción producto	Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
Material	Chapa de acero
Superficie	Marco: galvanizado Pantalla: pintada
Color	Pantalla: RAL 7035
Unidad de envase	Incl. sistema de cierre, bisagras de 130° Material para la fijación al juego de montaje
Observación para el montaje	Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema 23 x 64 mm
Observación	Para bloquear el bastidor móvil abierto se precisa el retenedor para bastidor móvil Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
Adecuado para	Anchura: = 800 mm Altura: ≥ 2.000 mm
Unidades de altura	40 UA
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	18,32 kg
Peso bruto	20 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Características

Descripción producto

Bastidor móvil VX, grande, pantalla en un lado, para An.: 800 mm
para altura mín. de armario: 2000 mm, 40 UA