

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.420

Guía de entrada de cables

Estado: 13/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.420 - Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX

Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Características

| | |
|---|--|
| Referencia | VX 8619.420 |
| Descripción producto | Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo. |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Opciones de montaje VX | En ancho de armario 800 mm, en el suelo |
| Opciones de montaje VX SE | En ancho de armario 800 mm, en el suelo |
| Opciones de montaje AX | En ancho de armario 800 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX |
| Opciones de montaje AX acero inoxidable | En armarios de 800 mm de ancho |
| Opciones de montaje del zócalo VX | En ancho de zócalo/profundidad de zócalo de 800 mm, en combinación con soporte/distanciador |
| Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable | En ancho de zócalo de 800 mm, en combinación con una tuerca M8 |
| Opciones de montaje del zócalo AX | En ancho de zócalo de 800 mm |
| Adecuado para | Sistema de zócalo AX Sistema de zócalo VX Sistema de zócalo VX, acero inoxidable |
| Dimensiones | Longitud: 754 mm |

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Adecuado para | Tipo de armario: VX VX SE AX Parte inferior de pupitre CX Pupitre compacto CX Anchura: = 800 mm |
| Adecuado para anchura | 800 mm |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 3,8 kg |
| Peso bruto | 4,061 kg |
| Código arancelario | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Descripción producto | Guía de entrada de cables VX, perfil angular, para An.: 800 mm |