### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





## TS 8800.110 Bisagra

Estado: 6/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



# TS 8800.110 - Bisagra para lateral TS, atornillable, chapa de acero

El ángulo de abertura de 180º permite un acceso sin obstáculos. El montaje puede realizarse a elección desde el interior y exterior del armario. Sustituir los 3 soportes planos por bisagras. El grado de protección del armario se mantiene a pesar de las bisagras.



#### Características

Referencia	TS 8800.110
Descripción producto	El ángulo de abertura de 180º permite un acceso sin obstáculos. El montaje puede realizarse a elección desde el interior y exterior del armario.
Ventajas	El grado de protección del armario se mantiene a pesar de las bisagras
Aplicación	Sustituir los 3 soportes planos por bisagras
Material	Cinc fundido a presión
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. tornillos de fijación
Observación	Sólo utilizando una bisagra de 180º pueden montarse las bisagras del lateral y la puerta en el mismo perfil de armario ¡Atención! Los laterales con y sin bisagras, así como las puertas y los dorsales deben encontrarse siempre unos frente a los otros. A cada perfil vertical del armario sólo debe fijarse mediante bisagras una superficie (bisagras del lateral)
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	0.87

© Rittal 2025 2

### Características

Peso bruto	0.982
Código arancelario	83021000
EAN	4028177246997
ETIM 9	EC001167
ECLASS 8.0	27409219

© Rittal 2025 3