

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.510

Canal para cables

Estado: 29/03/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.510 - Canal para cables para el perfil vertical TS

Para montaje al perfil vertical del armario, a dos perfiles de armario ensamblados en la zona de ensamblaje.



Características

Referencia	TS 8800.510
Ejecución	Ancho 100 mm para montaje a dos perfiles de armario ensamblados en la zona de ensamblaje.
Ventajas	Los puntos de fijación del canal para cables se han adaptado al troquelado del sistema TS. De esta forma no es necesario realizar taladros, como ocurre con los canales DIN Los puntos de rotura preestablecidos en los perfiles se orientan a la combinación con los canales para cables para placa de montaje Un punto de rotura adicional a la altura de la placa de montaje permite la entrada directa en el canal para cables
Material	PVC duro Baja inflamabilidad, autoextinguible
Color	Semejante RAL 7030
Unidad de envase	Canal para cables con tapa
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Observación	Puede cortarse para otras dimensiones de armarios.

Características

Dimensiones	Anchura: 100 mm Altura: 1.800 mm Profundidad: 80 mm
Adecuado para	Tipo de armario: TS VX SE PC IW Altura: ≤ 2.000 mm
Campo de temperatura de servicio	60 °C
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	8,996 kg
Peso bruto	9,47 kg
Código arancelario	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Descripción producto	TS CANALES PARA CABLES 100X1800X80 MM

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---