

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.570

Puertas parciales

Estado: 12/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8801.570 - Puertas parciales para TS

Bisagras a elección a derecha o izquierda.



## Características

Referencia	TS 8801.570
Ejecución	con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Descripción producto	Adecuado para armarios TS en sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (alt. 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor SZ 2305.000. Cierre de doble paletón de serie, intercambiable por bombines de cierre, ejecución F y a partir de una altura de 600 mm por la empuñadura Confort.
Material	Chapa de acero, 2 mm
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Perfil de separación Bisagras Piezas de cierre Incl. material de fijación

# Características

---

Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 con armario completo
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	6,08 kg
Peso bruto	6,4 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

---