Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.000

# Soporte de barras

Estado: 10/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.000 - Soporte de barras para pletinas flexibles

Para pletinas hasta 800 A.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9340.000 |
| Material | Poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | RAL 7035 |
| Tensión de servicio | 1000 V, 3~ |
| Observación referente a la referencia | Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090 |
| N° de polos | 3 polos |
| Adecuados para referencia | 9580000<br>3581000<br>3582000<br>3583000<br>3584000<br>3580100<br>3581100<br>3585005<br>3586005 |
| Con fijación interior | sí |
| Distancia entre centros de las barras colectoras | 60 mm |
| Adecuado para barras colectoras | 12 x 5 - 30 x 10 |
| Unidad de embalaje | 4 pza(s). |
| Peso neto | 0,724 kg |
| Peso bruto | 0,732 kg |
| Código arancelario | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001166 |

# Características

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Descripción producto | SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P 3-POLOS/60MM. FIJACION INTERIOR |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |