

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.004 Soporte de barras

Estado: 13/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.004 - Soporte de barras para pletinas flexibles

Para pletinas hasta 800 A.

## Características

Referencia	SV 9340.004
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Tensión de servicio	1000 V, 3~
Observación referente a la referencia	Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090 Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
Valores eléctricos UL (SCCR)	22 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7
N° de polos	4 polos
Adecuados para referencia	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Con fijación interior	sí

# Características

---

Distancia entre centros de las barras colectoras	60 mm
Adecuado para barras colectoras	12 x 5 - 30 x 10
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0,84 kg
Peso bruto	0,915 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P. 4-POLOS/60mm. FIJACION INTERIOR

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK